


# ejektor

## VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-A

č. dílu: 532628

FESTO

s vyfukovacím impulsem. Standardní, hluboký podtlak, šířka 14 mm, tvar T s nástrčným připojením a otevřeným tlumičem hluku.



## katalogový list

| parametr   | hodnota   |
|--|---|
| jmenovitá světlost, Lavalova dýza                | 0.7 mm  |
| rozměr rastru                                    | 14 mm   |
| konstrukce tlumiče hluku                         | otevřený  |
| montážní poloha                                  | libovol.  |
| charakteristika ejektoru                         | standard<br>hlubší podtlak  |
| integrovaná funkce                               | pneumatický ventil pro vyfukovací impuls<br>otevřený tlumič hluku |
| konstrukce                                       | tvar T  |
| provozní tlak pro max. hodnotu sání              | 3 bar   |
| provozní tlak                                    | 1 ... 8 bar   |
| provozní tlak pro max. vakuum                    | 4.4 bar   |
| max. vakuum                                      | 92 %  |
| jmenovitý provozní tlak                          | 6 bar   |
| max. sání vzhledem k atmosféře                   | 16.2 l/min  |
| doba náběhu tlaku při jmenovitém provozním tlaku | 1.5 s   |
| provozní médium                                  | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| upozornění pro provozní a ovládací médium        | provoz s přimazáváním olejem není možný                           |
| třída odolnosti korozi KBK                       | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi                            |
| shoda ohledně LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L   |
| teplota média                                    | 0 ... 60 °C   |
| doporučení pro čišťení                           | mýdlový loup  |
| úroveň šumu při jmenovitém provozním tlaku       | 65 dB(A)  |
| okolní teplota                                   | 0 ... 60 °C   |
| max. utahovací moment                            | 0.5 Nm  |
| hmotnost výrobku                                 | 50 g  |
| typ upevnění                                     | průchozí dírou<br>s DIN lištou<br>příslušenstvím                  |
| připojení pneumatiky 1                           | QS-6  |
| připojení pneumatiky 3                           | otevřený tlumič hluku   |
| připojení vakua                                  | QS-6  |
| materiál připojovacího závitu                    | eloxovaný tvárný hliník   |
| upozornění k materiálu                           | ve shodě s RoHS   |
| materiál těsnění                                 | NBR   |
| materiál trysky                                  | POM   |
| materiál tělesa                                  | zesílený PA<br>zesílený POM                                       |
| materiál tlumiče hluku                           | PE  |
| materiál šroubů                                  | ocel  |
| materiál výstupní trysky                         | hliník legovaný pro tvárění                                       |
| materiál šroubení                                | mosaz<br>poniklováno  |