

# redukční ventil MS12-LR

č. dílu: 535021

FESTO

pro montáž do baterie, se závitem G

příklad zobrazení



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	12
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací otočná hlavice s integrovaným zámkem s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	libovol.
konstrukce	nepřímo řízený membránový redukční ventil
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak v Mpa	0.08 ... 2.1 MPa
provozní tlak	0.8 ... 21 bar
rozsah řízeného tlaku	0.15 ... 16 bar
průtok sekundárního odvětrání	≤ 600 l/min
normální jmenovitý průtok	12,000 ... 22,000 l/min
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
materiál krytky	PA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dolního krytu	hliník legovaný pro tvárění
materiál těsnění	NBR
materiál pružiny	pružinová ocel
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál membrány	NBR
materiál narážky ventilu	hliník legovaný pro tvárění NBR vysoce legovaná nerezová ocel