



spojovací vedení VMPA-KMS1-24-5

č. dílu: 533193

FESTO

pro připojení ventilových terminálů MPA-S vícepólovým konektorem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-------------------------------------|
| podle normy | DIN 41652 |
| označení kabelů | bez nosiče štítků |
| četnost připojení | 50 |
| hmotnost výrobku | 1,062 g |
| elektrické připojení 1, funkce | strana k zařízení |
| elektrické připojení 1, tvar | úhlový |
| elektrické připojení 1, druh připojení | zásuvka |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu | úhlové |
| elektrické připojení 1, technika připojení | Sub-D |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil | 25 |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 25 |
| elektrické připojení 1, druh upevnění | 3x šroub M3 |
| elektrické připojení 2, funkce | na straně řízení |
| elektrické připojení 2, druh připojení | kabel |
| elektrické připojení 2, technika připojení | volné konce |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil | 25 |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily | 25 |
| rozsah provozního napětí DC | 0 ... 30 V |
| jmenovité provozní napětí DC | 24 V |
| přípustné proudové zatížení | 3 A |
| napěťová pevnost | 1 kV |
| délka kabelu | 5 m |
| vlastnost vedení | standard |
| podmínky pro zkoušky vedení | podmínky zkoušek na vyžádání |
| poloměr ohybu, pevný přívod kabelu | 44.8 mm |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu | 112 mm |
| šroubení pro kabel | M20x1,5 |
| průměr kabelu | 11.4 mm |
| tolerance průměru kabelu | ± 0,25 mm |
| struktura kabelu | 25x0,34 |
| jmenovitý průřez vodiče | 0.34 mm ² |
| konce vodičů | prosté odstřížení |
| stupeň krytí | IP65 dle IEC 60529 |
| upozornění ke stupni krytí | v montovaném stavu |
| okolní teplota | -25 ... 80 °C |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 70 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| stupeň znečištění | 3 |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| materiál pláště kabelu | PVC |

| parametr | hodnota |
|------------------------------|-------------------------|
| barevný plášť kabelu | šedá |
| materiál tělesa | PA |
| barva tělesa | šedá |
| materiál převlečné matice | PA |
| materiál těsnění | CR NBR |
| materiál nástrčných kontaktů | slitina mědi, pozlaceno |