



spojovací vedení VMPA-KMS1-8-5

č. dílu: 533196

FESTO

pro připojení ventilových terminálů MPA-S vícepólovým konektorem.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	DIN 41652
označení kabelů	příslušenstvím
četnost připojení	50
hmotnost výrobku	510 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	25
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	9
elektrické připojení 1, druh upevnění	3x šroub M3
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	10
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	9
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné proudové zatížení	3 A
napěťová pevnost	1 kV
délka kabelu	5 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	28.6 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	71.5 mm
šroubení pro kabel	M20x1,5
průměr kabelu	7.15 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,3 mm
struktura kabelu	10x0,34
jmenovitý průřez vodiče	0.34 mm ²
konce vodičů	prosté odstřížení
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC

parametr	hodnota
barevný plášť kabelu	šedá
materiál tělesa	PA
barva tělesa	šedá
materiál převlečné matice	PA
materiál těsnění	CR NBR
materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno