

kombinace jednotek a zařízení MSB6N-1/4-FRC10:J12M2

č. dílu: 534005

FESTO

kombinace redukčního ventilu s filtrem a maznicí, max. výstupní tlak 12 barů, filtr 40 µm, s manometrem, uzamykatelnou ovládací hlavicí, nádobkou z kovu, plně automatickým odpouštěním kondenzátu, směr proudění zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekem
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	1.5 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,900 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-]
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,713 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
připojení pneumatiky 2	1/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS