



vysílač SOEG-S-Q50-K-L

č. dílu: 537779
výběhový výrobek

FESTO

[Bloková konstrukce.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2020. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	hranatý
odpovídá normě	EN 60947-5-2
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
měřená veličina	poloha
princip měření	optoelektron.
metoda měření	jednocestná světelná závora vysílač
typ světla	infrachervené
dosah	0 ... 15,000 mm
okolní teplota	-20 ... 60 °C
odolnost zkratu	pulzující
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
zbytkové zvlnění	10 %
proud chodu naprázdno	30 mA
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	kabel 4 vodiče
délka kabelu	3 m
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
velikost	50x50x17 mm
typ upevnění	průchozí dírou
hmotnost výrobku	121 g
materiál tělesa	ABS
ukazatel připravenosti k provozu	zelená LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 60 °C
stupeň krytí	IP67
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi