


# elektromagnetický ventil

## VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L

č. dílu: 539159

FESTO

pro ventilové terminály VTSA a VTSA-F.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládání	elektrický
stavební šířka	26 mm
normální jmenovitý průtok	1,100 l/min
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
povolení	c UL us - Recognized (OL)
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
funkce odvětrání	lze škrtit přes desku se škrcením přes samostatnou přípojovací desku
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem zakryto
typ řízení	nepřímo řízené
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
směr proudění	libovol.
krytí	pozitivní krytí
indikace stavu signálu	LED
řídící tlak [Mpa]	0.3 ... 1 MPa
řídící tlak	3 ... 10 bar
průtok ventilem	1,400 l/min
průtok ventilem na samostatné přípojovací desce	1,200 l/min
průtok ventilem při řadovém uspořádání pneumatiky s optimalizací	1,350 l/min
průtok ventilem v řadovém uspořádání	1,100 l/min
vypínací čas	65 ms
spínací čas	20 ms
spínací cyklus	100 %
max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0	1,200 μs
max. negativní zkušební impuls při signálu 1	1,100 μs
max. příkon	72 mA
jmenovité provozní napětí DC	24 V
parametry cívky	24 V DC: 1,6 W
napěťová pevnost	2.5 kV
stupeň znečištění	3
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)

parametr	hodnota
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	293 g
elektrické připojení	Plug-in podle ISO 15407-2
typ upevnění	na přípojovací desce
připojení pomocného řídícího tlaku 12/14	přípojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
připojení odvětrání řídícího tlaku 82/84	dle volby: podle norma není sveden sveden.
připojení pneumatiky 1	přípojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 2	přípojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 3	přípojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 4	přípojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 5	přípojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	FPM HNBR NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek PA
materiál šroubů	ocel, pozink.