

spojovací vedení NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10

č. dílu: 543271

FESTO

pro připojení ventilových terminálů VTSA a VTSA-F vícepólovým konektorem, pro max. 8 cívek ventilů, se zásuvkou Sub-D, 10 pinů.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| oblast použití | jen pro ventilové terminály VTSA/VTSA-F s vícepólovým konektorem |
| odpovídá normě | DIN 47100 |
| označení kabelů | s nosičem štítků |
| hmotnost výrobku | 364 g |
| elektrické připojení 1, funkce | strana k zařízení |
| elektrické připojení 1, tvar | úhlový |
| elektrické připojení 1, druh připojení | zásuvka |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu | úhlové |
| elektrické připojení 1, technika připojení | Sub-D |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil | 37 |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 10 |
| elektrické připojení 1, druh upevnění | 3x šroub M4 |
| elektrické připojení 2, funkce | na straně řízení |
| elektrické připojení 2, druh připojení | kabel |
| elektrické připojení 2, technika připojení | volné konce |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil | 10 |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily | 10 |
| rozsah provozního napětí DC | 0 ... 30 V |
| zatížitelnost proudem při 40°C | 2 A |
| napěťová pevnost | 1 kV |
| délka kabelu | 2.5 m |
| vlastnost vedení | standard |
| podmínky pro zkoušky vedení | podmínky zkoušek na vyžádání |
| poloměr ohybu, pevný přívod kabelu | ≥ 29 mm |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu | ≥ 54 mm |
| průměr kabelu | 7.2 mm |
| struktura kabelu | 10x0,34 |
| jmenovitý průřez vodiče | 0.34 mm ² |
| stupeň krytí | IP65 NEMA 4 |
| upozornění ke stupni krytí | v montovaném stavu |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| materiál pláště kabelu | PVC |
| barevný plášť kabelu | šedá |
| materiál tělesa | PA |
| materiál izolačního pouzdra | PVC |