


# elektrický válec EPCC-BS-60-75-5P-A

č. dílu: 5428890

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	60
zdvih	75 mm
rezerva zdvihu	0 mm
závit na pístnici	M12x1,25
zpětná vůle	100 µm
průměr vřetene	12 mm
stoupání vřetene	5 mm/U
max. úhel pootočení pístnice +/-	1 deg
montážní poloha	libovol.
konec pístnice	vnější závit
druh motoru	krokový motor servomotor
snímání polohy	pro čidla
konstrukce	elektrický válec s kuličkovým vřetenem
druh vřetena	kuličkové vřeteno
pojištění proti pootočení/vedení	s kluzným vedením
max. zrychlení	5 m/s <sup>2</sup>
max. rychlost	0.25 m/s
opakovatelná přesnost	±0,02 mm
spínací cyklus	100 %
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
třída čistoty prostředí	třída ISO 9
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 60 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.024 J
max. moment Mx	0 Nm
max. moment My	6.4 Nm
max. moment Mz	6.4 Nm
max. radiální síla na hnací hřídeli	230 N
max. posuvová síla Fx	1,000 N
směrná hodnota užitečné zátěže, vodorovné	120 kg
směrná hodnota užitečné zátěže, svislé	60 kg
moment setrvačnosti JH na metr zdvihu	0.1195 kgcm <sup>2</sup>
moment setrvačnosti JL na kg užitečné zátěže	0.0063 kgcm <sup>2</sup>
moment setrvačnosti JO	0.0682 kgcm <sup>2</sup>
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	305 g
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	6.5 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1,114 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	69 g
typ upevnění	vnitřním závitem

parametr	hodnota
	příslušenstvím
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění hladce eloxováno
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál matice vřetena	ocel
materiál vřetena	ocel pro válcovaná ložiska