


zásuvka pro připojení zdroje NECU-G78G5-C2

č. dílu: 543107

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61984
povolení	c CSA us (OL)
hmotnost výrobku	50 g
elektrické připojení 1	přímá zásuvka, 7/8", 5 pinů
kódování konektoru	NFPA/T3.5.29 R1-2003
elektrické připojení 2	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
přípustné proudové zatížení	8 A
napěťová pevnost	2,5 kV
přípustný průměr kabelu	6 ... 12 mm
průřez přívodu	≤ 1,5 mm ²
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-25 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál převlečné matice	tlakový odlitek z poniklovaného zinku
materiál těsnění	FPM NBR
materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno