


kyvný pohon DSM-16-270-CC-A-B

č. dílu: 547576

FESTO

s výstupní hřídelí, tlumiči nárazu na obou stranách a snímáním poloh.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	16
úhel tlumení	12 deg
rozsah nastavení úhlu kyvu	0 ... 246 deg
úhel kyvu	0 ... 246 deg
tlumení	CC: tlumiče nárazu na obou stranách
montážní poloha	libovol.
jemné nastavení	-3 deg
provozní režim	dvojčinný
konstrukce	kyvné křídlo
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.18 ... 1 MPa
provozní tlak	1.8 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	1 Hz
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. osová síla	30 N
max. radiální síla	75 N
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	2.5 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.02 kgm ²
hmotnost výrobku	285 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hřídele pohonu	ocel poniklováno
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvářeni