


# obslužné zařízení FED-300

č. dílu: 543439

FESTO

Jednotka pro zobrazení a ovládání pro připojení na PLC s grafickým displejem LCD.



## katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	56 mm
výška	109 mm
délka	149 mm
max. tloušťka panelu	5 mm
alarmy	1,024
paměť pro uživatele	1 Mbyte
hodiny reálného času	ano
seznam událostí	256
paměť pro recepty	32 kByte
odchylka hodin reálného času	130 s/měsíc
počet barev	256
počet systémových LED	4
zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	3,5"
zálohovací baterie	3 V / 270 mA Lithium
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlišení displeje	1/4 VGA, 320x240 Pixel
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	0,4 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 50 °C
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
hmotnost výrobku	1,000 g
rozhraní AUX	Sub-D 9 pinů zásuvka
PC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
programovací rozhraní	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
sběrnice	volitelně, 10 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	FED Designer 6.06 nebo vyšší