


# otočný stůl DHTG-220-12-A

č. dílu: 548096

FESTO

pro snímání poloh.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	220
paralelnost disku	$\leq 0.04$ mm
čelní házivost disku	$\leq 0.02$ mm
házivost disku	$\leq 0.02$ mm
opakovatelná přesnost úhlu kyvu	$\leq 0.03$ deg
tlumení	tlumič nárazu, tvrdá charakteristika, nastavitelný
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
konstrukce	spojka s ozubeným věncem ozubený hřeben/pastorek nuceně vedený průběh pohybu
snímání polohy	pro indukční čidla
dělení	12
provozní tlak	4 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
hladina akustického tlaku	$\leq 70$ dB(A)
okolní teplota	5 ... 60 °C
maximální statická axiální síla	5,000 N
max. statický klopný moment	500 Nm
max. statická radiální síla	8,000 N
max. statický tečný moment	500 Nm
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	58.9 Nm
hmotnost výrobku	24,000 g
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
připojení pneumatiky	vnitřní závít G1/8
materiál talíře	pozinkovaná ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dorazů	pozinkovaná ocel
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření