


# elektrické rozhraní CPV10-GE-DI02-8

č. dílu: 546188

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozšíření větví CP	ano 32 vstupy 32 výstupů
síťová sběrnice	dle volby: zásuvka a konektor, M12x1, 5 pinů, kódování B Sub-D, 9 pinů, zásuvka
diagnóza specifická pro zařízení	prostřednictvím diagnostiky podle daného zařízení (DPV0) chybějící modul na rozšíření větve CP zkrat/přetížení na výstupech podpětí na výstupech podpětí na napájení čidel nízké napětí na ventilech
druhy komunikace	cyklická komunikace
podpora konfigurace	soubor GSD a Bitmapy
maximální počet cívek ventilů s rozšířením větve	48
maximální počet cívek ventilů	16
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
přenosová rychlost	9,6 kBaud ... 12 MBaud automatické rozpoznání
rozsah provozního napětí DC	20.4 ... 26.4 V
maximální počet výstupů	16 cívek ventilů a 32 výstupy 48 cívek ventilů
maximální počet vstupů	32
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přemostění výpadku sítě	10 ms
zbytkové zvlnění	4 Vss
příkon při jmenovitém provozním napětí zátěže	závisí na typu ventilu
příkon při jmenovitém provozním napětí	elektronika: <= 100 mA napájení čidel: v závislosti na čidle
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
povolení	c UL us - Recognized (OL)
hmotnost výrobku	196 g
rozsah adres	1 ... 125 nastavení prostřednictvím spínacího modulu
certifikát sítě	PNO
galvanické oddělení sběrnice sítě	optický spojovací člen
indikace LED specifická pro síť	síť: komunikační a konfigurační chyby
indikace LED specifická pro výrobek	12/14: stav sepnutí ventilů POWER: provozní napětí elektroniky a silové napájení

parametr	hodnota
identifikace výrobku	řada výrobků: 4: ventily
materiál krytu	zesílený PA
materiál těsnění	CR NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS