


# elektromagnetický ventil

## VMPA1-M1H-HU-PI

č. dílu: 553112

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	2x3/2 monostabilní, v klidu otevř/uzavř.
typ ovládání	elektrický
velikost ventilu	10 mm
normální jmenovitý průtok	140 ... 190 l/min
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
konstrukce	sedlový ventil s návratem do zákl pol. pružinou
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
povolení	c UL us - Recognized (OL)
certifikát vydavatele	UL MH19482
stupeň krytí	IP65 v montovaném stavu dle IEC 60529
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
typ řízení	nepřímo řízené
směr proudění	reversibilní
krytí	negativní krytí
indikace stavu signálu	ano
řídící tlak [Mpa]	0.4 ... 0.8 MPa
řídící tlak	4 ... 8 bar
vhodnost pro vakuum	ano
upozornění k normálnímu jmenovitému průtoku	1->2: 190 l/min 1->4: 140 l/min
normální jmenovitý průtok s QS-6	140 ... 190 l/min
vypínací čas	10 ms
spínací čas	10 ms
max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0	400 μs
max. negativní zkušební impuls při signálu 1	200 μs
připustné výkyvy napětí	+/- 25 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 40 °C
teplota média	-5 ... 50 °C
relativní vlhkost vzduchu	max. 90 % při 40 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
max. utahovací moment upevnění ventilů	0.25 Nm
hmotnost výrobku	42 g
typ upevnění	průchozí dírou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	PPA-zesíleno