


rozdělovací blok MS6N-FRM-FRZ

č. dílu: 554102

FESTO

vhodné jako díl mezi dva redukční ventily.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak	0 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2	14,600 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem nahoru	10,400 l/min
normální jmenovitý průtok výstupem dolů	9,850 l/min
povolení	c UL us - Recognized (OL)
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	163 g
připojení pneumatiky 3	NPT1/2-14
připojení pneumatiky 4	NPT1/2-14
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek