

elektromagnetický ventil

CPE10-M1CH-3OL-M7


č. dílu: 550235

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

velká hustota montáže, s připojením M8.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| funkce ventilu | 3/2monostabilní, v klidu otevř. |
| typ ovládání | elektrický |
| stavební šířka | 10 mm |
| normální jmenovitý průtok | 400 l/min |
| provozní tlak v Mpa | 0.25 ... 0.8 MPa |
| provozní tlak | 2.5 ... 8 bar |
| konstrukce | pístové šoupě |
| typ návratu do původní polohy | pneumatická pružina |
| klasifikace Maritime | viz certifikát |
| stupeň krytí | IP65 IP67 se zásuvkou dle IEC 60529 |
| jmenovitá světlost | 4 mm |
| princip těsnění | měkký |
| montážní poloha | libovol. |
| pomocné ruční ovládání | s příslušenstvím, aretace tlačítkem |
| typ řízení | nepřímo řízené |
| napájení řídicím tlakem | vnitřní |
| směr proudění | nelze obrátit |
| kód ventilové pozice | nosič štítků |
| krytí | pozitivní krytí |
| vypínací čas | 14 ms |
| spínací čas | 14 ms |
| spínací cyklus | 100 % |
| max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0 | 1,200 μs |
| max. negativní zkušební impuls při signálu 1 | 900 μs |
| parametry cívky | 24 V DC: 1,28 W |
| přípustné výkyvy napětí | -15 % / +10 % |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| odolnost kmitům | zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| odolnost nárazu | nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27 |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| teplota média | -5 ... 50 °C |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| max. utahovací moment konektoru | 0.4 Nm |
| hmotnost výrobku | 40 g |
| elektrické připojení | 4 piny |

| parametr | hodnota |
|---------------------------------------|---------------------------|
| | M8x1 |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 82 | M3 |
| připojení řídicího tlaku 12 | M3 |
| připojení pneumatiky 1 | M7 |
| připojení pneumatiky 2 | M7 |
| připojení pneumatiky 3 | M7 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek |