

kyvný pohon DSM-63-270-FW-A-B

č. dílu: 552084

FESTO

s hřídelí s přírubou a snímáním poloh.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	63
úhel kyvu	0 ... 270 deg
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
konstrukce	kyvné křídlo
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.15 ... 1 MPa
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	1.6 Hz
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. osová síla	500 N
max. radiální síla	500 N
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	40 Nm
hmotnost výrobku	4,475 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hřídele pohonu	ocel poniklováno
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření