


kyvný pohon DAPS-0240-090-RS1-F0710-CR

č. dílu: 552891

FESTO

jednočinný, připojení vzduchu podle VDI/VDE 3845 - přímá přírubová
montáž ventilů Namur, provedení z ušlechtilé oceli



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| velikost pohonu | 0240 |
| připojovací obrazec příruby | F07 F10 |
| úhel kyvu | 90 deg |
| hloubka připojení hřídele | 24.3 mm |
| připojení armatury odpovídá normě | ISO 5211 |
| tlumení | žádné tlumení |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | jednočinný |
| konstrukce | kinematika posuvové desky |
| snímání polohy | bez |
| uzavřený směr | zavírání doprava |
| připojení ventilu odpovídá normě | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| úroveň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level - SIL) | výrobek lze použít v SRP/CS až do SIL 2 (vysoké požadavky) výrobek lze použít v SRP/CS do úrovně SIL 2, nízké požadavky |
| připojovací tlak pro sílu pružiny | 0.28 MPa |
| napájecí tlak pro sílu pružiny | 2.8 bar |
| provozní tlak v Mpa | 0.28 ... 0.84 MPa |
| provozní tlak | 2.8 ... 8.4 bar |
| jmenovitý provozní tlak | 0.56 MPa 5.6 bar |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK EX |
| certifikát vydavatele | TÜV Nord 212170801 |
| kategorie ATEX pro plyny | II 2G |
| ATEX kategorie pro prach | II 2D |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Ex - teplota okolí | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 3 - silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| moment pružiny pro návrat zpět při úhlu kyvu 0° | 80 Nm |
| moment pružiny pro návrat zpět při úhlu kyvu 50° | 60 Nm |
| zpětný moment pružiny při 90° | 120 Nm |
| síla pružiny | 1 |
| spotřeba vzduchu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi) na cyklus 0° - jmenovitý úhel kyvu - 0° | 9.66 l |
| hmotnost výrobku | 12,900 g |
| připojení hřídele | T22 |
| připojení pneumatiky | G1/8 |

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|-------------------------------|
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál krytu | vysoce legovaná nerezová ocel |
| číslo materiálu krytu | 1.4408 |
| materiál těsnění | FPM NBR PUR |
| materiál tělesa | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu tělesa | 1.4408 |
| materiál šroubů | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál hřídele | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu hřídele | 1.4301 |