


čidlo SIEF-M12B-PS-S-L

č. dílu: 553541

FESTO

s konektorem, vestavná montáž.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	kruhový
odpovídá normě	EN 60947-5-2
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
jmenovitá spínací vzdálenost	3 mm
okolní teplota	-30 ... 85 °C
opakovatelná přesnost	0.16 mm
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	spínač
max. frekvence spínání DC	3,000 Hz
max. výstupní proud	200 mA
odolnost zkratu	pulzující
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	3 piny M12x1 konektor
materiál tělesa konektoru	mosaz pochromovaný
velikost	M12
druh montáže	vestavný
hmotnost výrobku	24 g
materiál tělesa	mosaz pochromovaný
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
stupeň krytí	IP68
odolnost rušení magnetickým polem	stejnoseměrné a střídavé magnetické pole
napěťová pevnost	0.8 kV
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň znečištění	3