


čidlo SIEF-M18B-PS-S-L

č. dílu: 553545

FESTO

s konektorem, vestavná montáž.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------------|--|
| konstrukční tvar | kruhový |
| odpovídá normě | EN 60947-5-2 |
| povolení | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| jmenovitá spínací vzdálenost | 5 mm |
| okolní teplota | -30 ... 85 °C |
| opakovatelná přesnost | 0.28 mm |
| spínaný výstup | PNP |
| funkce spínaného prvku | spínač |
| max. frekvence spínání DC | 2,500 Hz |
| max. výstupní proud | 200 mA |
| odolnost zkratu | pulzující |
| rozsah provozního napětí DC | 10 ... 30 V |
| ochrana proti přepólování | pro všechna elektrická připojení |
| elektrické připojení | 3 piny M12x1 konektor |
| materiál tělesa konektoru | mosaz pochromovaný |
| velikost | M18 |
| druh montáže | vestavný |
| hmotnost výrobku | 41 g |
| materiál tělesa | mosaz pochromovaný |
| ukazatel polohy sepnutí | žlutá LED |
| stupeň krytí | IP68 |
| odolnost rušení magnetickým polem | stejnoseměrné a střídavé magnetické pole |
| napěťová pevnost | 0.8 kV |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| stupeň znečištění | 3 |