

vodicí jednotka

EGC-70- -FA

č. dílu: 558864

FESTO

s vedením v oběžných kuličkových ložiskách, bez pohonu



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	50 ... 5,000 mm
velikost	70
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
max. zrychlení	50 m/s ²
max. rychlost	5 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
momenty ploch 2.stupně lx	395E+03 mm ⁴
momenty ploch 2.stupně ly	577E+03 mm ⁴
max. síla Fy	1,850 N
max. síla Fz	1,850 N
max. odpor při pohybu naprázdno	15 N
max. moment Mx	16 Nm
moment setrvačnosti pro krut lt	240E+03 mm ⁴
materiál profilu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krycího profilu	ABS
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál vedení saní	ocel
materiál vodicí kolejnice	ocel
materiál saní	hliník legovaný pro tváření eloxovaný