



paralelní chapanlo HGPT-63-A-B-F-G2

č. dílu: 560233

FESTO

robustní, s pojistěním síly při sevření ...-G2.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	63
zdvih na čelist chapanla	8 mm
max. přesnost výměny	<= 0.2 mm
max. úhlová vůle čelistí chapanla ax, ay	<= 0.1 deg
max. vůle čelistí chapanla Sz	<= 0.02 mm
rotační symetrie	<= 0.2 mm
opakovatelná přesnost, chapanla	<= 0.05 mm
počet prstů chapanla	2
druh provozu	pneumatický
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
funkce chapanla	paralelní
zabezpečení síly úchopu	při zavírání
konstrukce	nakloněná rovina nuceně vedený průběh pohybu
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	4 ... 8 bar
provozní tlak ochranného přívodu vzduchu	0 ... 0.5 bar
max. pracovní frekvence chapanla	<= 2 Hz
max. čas na rozevření při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	308 ms
max. čas na sevření při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	154 ms
max. hmotnost každého vnějšího palce	1,260 g
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	5 ... 60 °C
moment setrvačnosti	93.034 kgcm2
max. síla na čelist chapanla Fz, statická	5,000 N
max. moment na čelistech chapanla Mx, statický	160 Nm
max. moment na čelistech chapanla My, statický	180 Nm
max. moment na čelistech chapanla Mz, statický	140 Nm
interval pro mazání prvků vedení	5 Mio SP
hmotnost výrobku	3,562 g
typ upevnění	vnitřní závit a středící dutinka průchozí dírou a středící dutinkou průchozí dírou a lícovaným kolíkem s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem dle volby:
pneumatické připojení ochranného přetlaku	M5
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytky	vysoko legovaná nerezová ocel
materiál tělesa	eloxovaný hliník
materiál čelistí chapanla	ocel, tvrzená