


paralelní chapadlo HGPT-80-A-B

č. dílu: 560234

FESTO

robustní.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
zdvih na čelist chapadla	25 mm
max. přesnost výměny	≤ 0.2 mm
max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay	≤ 0.1 deg
max. vůle čelistí chapadla Sz	≤ 0.02 mm
rotační symetrie	≤ 0.2 mm
opakovatelná přesnost, chapadla	≤ 0.05 mm
počet prstů chapadla	2
druh provozu	pneumatický
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
funkce chapadla	paralelní
zabezpečení síly úchopu	bez
konstrukce	nakloněná rovina nuceně vedený průběh pohybu
snímání polohy	pro čidla
celková síla úchopu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), rozevření	3,226 N
celková síla úchopu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), sevření	3,102 N
provozní tlak	3 ... 8 bar
provozní tlak ochranného přívodu vzduchu	0 ... 0.5 bar
max. pracovní frekvence chapadla	≤ 2 Hz
max. čas na rozevření při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	214 ms
max. čas na sevření při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	213 ms
max. hmotnost každého vnějšího palce	1,830 g
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	5 ... 60 °C
celková síla úchopu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), rozevření	1,613 N
celková síla úchopu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), sevření	1,551 N
moment setrvačnosti	150.515 kgcm ²
max. síla na čelist chapadla Fz, statická	7,000 N
max. moment na čelistech chapadla Mx, statický	180 Nm
max. moment na čelistech chapadla My, statický	220 Nm
max. moment na čelistech chapadla Mz, statický	170 Nm
interval pro mazání prvků vedení	5 Mio SP
hmotnost výrobku	4,745 g
typ upevnění	vnitřní závit a středící dutinka průchozí dírou a středící dutinkou průchozí dírou a lícovaným kolíkem s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem dle volby:

parametr	hodnota
pneumatické připojení ochranného přetlaku	M5
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytky	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál tělesa	eloxovaný hliník
materiál čelistí chapadla	ocel, tvrzená