



válce dle norem DSNU-25-250-PPS

č. dílu: 559258
výběhový výrobek

FESTO

se samočinně nastavitelným pneumatickým tlumením v koncových polohách.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 250 mm |
| průměr pístu | 25 mm |
| závit na pístnici | M10x1,25 |
| tlumení | PPS:samočinně nastavitelné pneumatické tlumení koncových poloh |
| montážní poloha | libovol. |
| odpovídá normě | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| konec pístnice | vnější závit |
| konstrukce | píst pístnice trubka válce |
| varianty | jednostranná pístnice |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| energie nárazu v koncových polohách | 0.3 J |
| délka tlumení | 17 mm |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 247.4 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 294.5 N |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm | 71 g |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu | 11 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 238 g |
| přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu | 6 g |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tváření bezbarvé eloxování |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu trubky válce | vysoce legovaná nerezová ocel |