



# elektrické saně EGSK-46-200-20P

č. dílu: 562790

FESTO

s vedením v oběžných kuličkových ložiskách



## katalogový list

parametr	hodnota
pracovní zdvih	200 mm
velikost	46
zpětná vůle	$\leq 20 \mu\text{m}$
průměr vřetene	15 mm
stoupání vřetene	20 mm/U
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	elektromechanický přímočarý pohon s kuličkovým vřetenem
referenční pohyb	referenční spínač
druh vřetena	kuličkové vřeteno
max. zrychlení	20 m/s <sup>2</sup>
max. rychlost	1.05 m/s
opakovatelná přesnost	$\pm 0,01 \text{ mm}$
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP10
okolní teplota	0 ... 40 °C
dynamická nosnost pevného ložiska	6,600 N
dynamická nosnost přímočarého vedení	21,747 N
dynamická nosnost kuličkového šroubu	3,040 N
momenty ploch 2.stupně ly	240E+03 mm <sup>4</sup>
momenty ploch 2.stupně lz	1,500E+03 mm <sup>4</sup>
max. moment pohonu	0.61 Nm
max. síla Fy	3,904 N
max. síla Fz	3,904 N
max. moment Mx	115 Nm
max. moment My	38.7 Nm
max. moment Mz	38.7 Nm
max. posuvová síla Fx	192 N
moment pohonu naprázdno	0.1 Nm
statická nosnost kuličkového šroubu	7,150 N
statická nosnost přímočarého vedení	45,500 N
moment setrvačnosti JH na metr zdvihu	0.39 kgcm <sup>2</sup>
moment setrvačnosti JO	0.154 kgcm <sup>2</sup>
posuvová konstanta	20 mm/U
statická nosnost pevného ložiska	3,240 N
směrná hodnota pro výkon pohybu	10,000 km
pohybující se hmotnost	910 g
hmotnost saní	910 g
hmotnost výrobku	7,710 g
hmotnost přídatných saní	910 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	5,170 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	127 g

parametr	hodnota
typ upevnění	s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem
materiál uzavíracího krytu	hliníkový tlakový odlitek potažený
materiál profilu	potažený vysoce legovaná ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu pohonu	hliníkový tlakový odlitek potažený
materiál saní	ocel
materiál matice vřetena	ocel
materiál vřetena	ocel