


elektromagnetická cívka VACC-S18-25-K5-2U-EX4D

č. dílu: 562901

FESTO

pro systém kotvení trubky F10, šroubení pro kabel NPT, 110 VDC a AC,
tlaku odolné zapouzdření



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládní	elektrický
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	110 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,5 VA 110 V DC: 2,5 W
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) podle EU-RoHS-RL
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
certifikát vydavatele	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Ex - teplota okolí	T4,T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5,T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6,T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
hmotnost výrobku	1,700 g
elektrické připojení	kryt pro svorkovnici, závit NPT1/2 pro vstup kabelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	hliník legovaný pro tváření šedá litina