

nejjemnější filtr MS9-LFM-G-AUV-HF-DA

č. dílu: 564054

FESTO

Filtr 0,01 µm, kovová nádobka, velký průtok, plně automatické odpouštění kondenzátu, s indikací tlakové diference, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
řada	MS
velikost	9
konstrukce	filtr z vláken
stupeň filtrace	0.01 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický ručně tlačítkem
provozní tlak	2 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4]
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2]
max. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	7,800 l/min
min. normální průtok pro třídu jakosti vzduchu	390 l/min
účinnost filtrace	99.9999 %
max. množství kondenzátu	225 ml
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m ³
ukazatel diferenciálního tlaku	optická indikace
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	svisle +/- 5°
připojení pneumatiky 1	bateriový modul
připojení pneumatiky 2	bateriový modul
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál krytky	PA
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádobky	hliník legovaný pro tváření
materiál průhledového okénka	PA
materiál těsnění	NBR
hmotnost výrobku	2,500 g