


kompaktní válec ADNP-50-30-A-P-A

č. dílu: 571966
výběhový výrobek

FESTO

podle ISO 21287, pro snímání poloh, s vnějším závitem na pístnici.
Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 30 mm |
| průměr pístu | 50 mm |
| závit na pístnici | M12x1,25 |
| podle normy | ISO 21287 |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| konec pístnice | vnější závit |
| konstrukce | píst pístnice trubka válce |
| snímání polohy | pro čidla |
| varianty | jednostranná pístnice |
| provozní tlak | 0.6 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| energie nárazu v koncových polohách | 0.8 J |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 1,057 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 1,178 N |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm | 94 g |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu | 41 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 380 g |
| přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu | 6 g |
| typ upevnění | dle volby: průchozí dírou vnitřním závitem příslušenstvím |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| informace o materiálu víka | zesílený PA |
| informace o materiálu těsnění | TPE-U(PU) |
| informace o materiálu pístnice | hliník legovaný pro tváření eloxovaný |
| informace o materiálu trubky válce | hliník legovaný pro tváření hladce eloxováno |