


upevňovací sada SAMH-S-N8-S-MK

č. dílu: 575815

FESTO

ochrana proti manipulaci podle EN ISO 13849-2 pro přibližovací čidla



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	pro T-drážku
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
okolní teplota	-40 ... 85 °C
typ upevnění	s aretací pevně přišroubov. s možností nasazení do drážky shora
max. utahovací moment	0.6 Nm
hmotnost výrobku	1.88 g
materiál krytky	PA
materiál svěrného bloku	vysoce legovaná ocel
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L