


# L-šroubení s nástrčnou koncovkou NPQH-L-G12-Q12-P10

č. dílu: 578292

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	11 mm
hloubka zasunutí hadice	19.5 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	těsnicí kroužek
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	tvar L
velikost balení	10
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 2 MPa -0.95 ... 20 bar -13.775 ... 290 psi
upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
certifikát vydavatele	NSF C0523185
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::] voda (kapalná, bez ledu)
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
třída čistoty prostředí	třída ISO 4
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz prohlášení o shodě NSF/ANSI 169
okolní teplota	0 ... 150 °C
jmenovitý utahovací moment	9 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	66.3 g
typ upevnění	vnější šestihran OK 20
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/2
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 12 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	mosaz, chemicky poniklováno
materiál těsnění závitu	FPM
materiál upev. kroužku	PEI
materiál uvolňovacího kroužku	mosaz, chemicky poniklováno
materiál těsnění hadice	FPM
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál podpůrného kroužku	PEI