


odlučovač vody MS9-LWS-G-U-V

č. dílu: 571468

FESTO

Odpouštění kondenzátu pomocí ventilu pro automatické odpouštění kondenzátu.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	9
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	odstředivý odlučovač
max. množství kondenzátu	220 ml
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
stupeň odloučení kondenzátu	99 %
provozní tlak	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	15,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:7:4]
odolnost kmitům	Zkouška použití v dopravě, stupeň 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	5 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:7:4]
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,000 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
materiál krytky	zesílený PA
materiál pérové podložky	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přípojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
materiál upevňovacího kroužku	hliníkový tlakový odlitek
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál spojky modulů	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění nádobky	NBR
materiál průhledového okénka	PA
materiál oddělovacího talíře	POM