

# kyvný pohon DAPS-0960-090-RS4-F14-MW

č. dílu: 8005072

FESTO

jednočinný, připojení vzduchu podle VDI/VDE 3845 - přímá přírubová  
montáž ventilů Namur, provedení s ručním kolem



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost pohonu	0960
připojovací obrazec příruby	F14
úhel kyvu	92 deg
hloubka připojení hřídele	48.5 mm
upozornění k rozsahu nastavení koncových poloh	volitelně je jedna koncová poloha nastavitelná
připojení armatury odpovídá normě	ISO 5211
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný
konstrukce	kinematika posuvové desky
snímání polohy	bez
uzavřený směr	zavírání doprava
připojení ventilu odpovídá normě	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
úroveň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level - SIL)	výrobek lze použít v SRP/CS až do SIL 2 (vysoké požadavky) výrobek lze použít v SRP/CS do úrovně SIL 2, nízké požadavky
připojovací tlak pro sílu pružiny	0.56 MPa
napájecí tlak pro sílu pružiny	5.6 bar
provozní tlak v Mpa	0.56 ... 0.84 MPa
provozní tlak	5.6 ... 8.4 bar
jmenovitý provozní tlak	0.56 MPa 5.6 bar
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX
certifikát vydavatele	TÜV Nord 212170801
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ex - teplota okolí	-50°C ≤ Ta ≤ +60°C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
kroučící moment při jmenovitém provozním tlaku a kyvném úhlu 0°	960 Nm
kroučící moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 50°	480 Nm
kroučící moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 90°	640 Nm
moment pružiny pro návrat zpět při úhlu kyvu 0°	640 Nm
moment pružiny pro návrat zpět při úhlu kyvu 50°	480 Nm
zpětný moment pružiny při 90°	960 Nm
síla pružiny	4
spotřeba vzduchu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi) na cyklus 0° - jmenovitý úhel kyvu - 0°	41.3 l

parametr	hodnota
hmotnost výrobku	50,600 g
připojení hřídele	T46
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	FPM NBR PUR
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál šroubů	vysoce legovaná ocel
materiál hřídele	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu hřídele	1.4305