

elektrický válec ESBF-BS-40-200-10P

č. dílu: 8022578

★ doporučené výrobky

s kuličkovým závitem, elektricky poháněné vřeteno, které převádí otáčivý pohyb motoru na přímočarý pohyb pohybové tyče

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
zdvih	200 mm
závit na pístnici	M12x1,25
zpětná vůle	30 µm
průměr vřetene	16 mm
stoupání vřetene	10 mm/U
max. úhel pootočení pístnice +/-	0.2 deg
podle normy	ISO 15552
montážní poloha	libovol.
konec pístnice	vnější závit
druh motoru	krokový motor servomotor
snímání polohy	pro čidla
konstrukce	elektrické válce s vřetenem s valivým uložením matice
druh vřetena	vřeteno s uložením matice v kuličkových oběž. pouzdech
pojištění proti pootočení/vedení	s kluzným vedením
max. zrychlení	15 m/s ²
max. rychlost	0.83 m/s
opakovatelná přesnost	±0,01 mm
spínací cyklus	100 %
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. moment pohonu	5.6 Nm
max. radiální síla na hnací hřídeli	130 N
max. posuvová síla Fx	3,000 N
moment pohonu naprázdno	0.2 Nm
směrná hodnota užitečné zátěže, vodorovné	300 kg
směrná hodnota užitečné zátěže, svislé	300 kg
moment setrvačnosti JH na metr zdvihu	0.4804 kgcm ²
moment setrvačnosti JL na kg užitečné zátěže	0.02533 kgcm ²
moment setrvačnosti JO	0.0777 kgcm ²
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	467 g
přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu	26 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1,237 g
přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu	47 g
typ upevnění	vnitřním závitem nebo příslušenství
kód rozhraní pohonu	D40

parametr	hodnota
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	Tvárná slitina hliníku s hladkým eloxováním
materiál pístitnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál šroubů	ocel, pozink.
materiál matice vřetena	ocel pro válcovaná ložiska
materiál vřetena	ocel pro válcovaná ložiska
materiál trubky válce	tvárná hliníková slitina, hladce eloxováno