


elektromagnetická cívka

VACN-H1-A1-1

č. dílu: 8022877

FESTO

pro kotevní trubku 14 mm, přípojovací obrazec podle EN 175 301, tvar A, 24 VDC.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
min. čas přitažení	12 ms
spínací cyklus	100 %
výkonový faktor cos {phi}	0.7
parametry cívky	24 V DC: 11,9 W
přípustné kolísání frekvence	+/- 10 %
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
omezení pro teplotu okolí a média	-20 - 60 °C (při omezené době zapnutí)
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-20 ... 50 °C
max. utahovací moment na šroubení	2 Nm
hmotnost výrobku	150 g
elektrické připojení	přípojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A konektor dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	měď ocel termoplast
materiál vinutí	měď