

# vodicí jednotka

## ELFA-KF-70- -

č. dílu: 8037970

FESTO



příklad zobrazení



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	50 ... 5,000 mm
velikost	70
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
max. zrychlení	50 m/s <sup>2</sup>
max. rychlost	5 m/s
spínací cyklus	100 %
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
momenty ploch 2.stupně ly	146.05E+03 mm <sup>4</sup>
momenty ploch 2.stupně lz	459.29E+03 mm <sup>4</sup>
max. síla Fy	1,500 N
max. síla Fz	1,850 N
max. odpor při pohybu naprázdno	11 N
max. moment Mx	16 Nm
max. moment My	132 Nm
max. moment Mz	132 Nm
interval mazání, závislý na délce dráhy	1,000 km
hmotnost saní	790 g
hmotnost přídatných saní	790 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	2,220 g
přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu	38 g
typ upevnění	příslušenstvím
materiál profilu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krycí pásky	páska z ušlechtilé oceli odolná korozi
materiál vedení saní	ušlechtilá ocel
materiál vodicí kolejničky	ušlechtilá ocel
materiál saní	hliník legovaný pro tváření eloxovaný