

vodicí jednotka ELFA-KF-120- -

č. dílu: 8037972

FESTO



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	50 ... 8,500 mm
velikost	120
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
max. zrychlení	50 m/s ²
max. rychlost	5 m/s
spínací cyklus	100 %
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
momenty ploch 2.stupně ly	1,264.58E+03 mm ⁴
momenty ploch 2.stupně lz	4,365.79E+03 mm ⁴
max. síla Fy	5,500 N
max. síla Fz	6,890 N
max. odpor při pohybu naprázdno	23 N
max. moment Mx	104 Nm
max. moment My	680 Nm
max. moment Mz	680 Nm
interval mazání, závislý na délce dráhy	1,000 km
hmotnost saní	3,600 g
hmotnost přídatných saní	3,600 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	8,500 g
přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu	103 g
typ upevnění	příslušenstvím
materiál profilu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krycí pásky	páska z ušlechtilé oceli odolná korozi
materiál vedení saní	zušlechťená ocel
materiál vodicí kolejnice	zušlechťená ocel s potahem corrotect
materiál saní	hliník legovaný pro tváření eloxovaný