



kombinace jednotek pro úpravu stl. vzduchu LFR-1/4-DB-7-MINI-KB

č. dílu: 8002798
výběhový výrobek

FESTO

Výstupní tlak max. 7 barů, s manometrem, filtrace 40 μm.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
šířka	88 mm
funkce odvětrání	nelze škrtit
řada	DB
typ ovládání	ruční
pojistka ovládání	visací zámek (volitelně) otočná hlavice s aretací
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 μm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	spínací ventil - redukční ventil s filtrem - rozbočovací modul
max. množství kondenzátu	13 ml
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku bez kompenzace primárního tlaku
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak v Mpa	0.15 ... 1 MPa
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
max. tlaková hystereze	0.5 bar
max. jmenovitý průtok	2,500 l/min
normální jmenovitý průtok	1,900 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-5 ... 50 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4]
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	270 g
typ upevnění	instalace vedení průchozí dírou s upevňovacím úhelníkem dle volby:
připojení manometru	G1/8
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál těsnění spínacího ventilu	FPM

parametr	hodnota
materiál otočné hlavice	POM
materiál filtru	PE
materiál tělesa	zesílený PA
materiál pístového šoupátka	POM
materiál nádoby	PC