

rychlý kompaktní manipulátor EHMY-LP-EGC-50-TB-KF- -

č. dílu: 8004611

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

| parametr | hodnota |
|---------------------------------------|---|
| účinný průměr hnacího pastorku | 18,46 mm |
| pracovní zdvih | 200 ... 1,900 mm |
| požadovaná rovinnost montážních ploch | 0,1 mm/m |
| napětí ozubeného řemene | 0,094 % |
| rozteč ozubeného řemene | 2 mm |
| montážní poloha | vodorovn. |
| konstrukce | elektromechanický přímočarý modul s ozubeným řemenem |
| snímání polohy | pro čidla |
| max. zrychlení | 50 m/s ² |
| max. rychlost | 3 m/s |
| opakovatelná přesnost | ±0,08 mm |
| spínací cyklus | 100 % |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -20 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 90 % |
| stupeň krytí | IP40 |
| okolní teplota | 5 ... 45 °C |
| max. posuvová síla F _x | 50 N |
| posuvová konstanta | 58 mm/U |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |