



přidržná brzda DACS-16-A-R3-S

č. dílu: 8072774

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
typ upevnění se směrem působení	oboustranně brzda pružinou, uvolnění stlačeným vzduchem
snímání polohy	pro čidla
bezpečnostní funkce	zadržení a zabránění pohybu
úroveň vlastností (PL)	zadržení, přidržení, blokace pohybu / kategorie 1, úroveň vlastností c
provozní tlak v Mpa	0.38 ... 0.8 MPa
provozní tlak	3.8 ... 8 bar 55.1 ... 116 psi
max. přípustný zkušební tlak	8 bar
minimální spouštěcí tlak	3.8 bar
kulatý materiál k upnutí	16 mm
povolení	TÜV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro stroje
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro stroje
certifikát vydavatele	TÜV CA 697
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
statická přidržná síla	1,350 N
hmotnost výrobku	1,483 g
typ upevnění	vnitřním závitem příslušenstvím
vstup pro uvolnění brzdy	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál pružiny	vysoce legovaná ocel
materiál tělesa	ocel
materiál svěrných čelistí	nástrojová ocel
materiál pístu	ocel