

Servo Press Kit YJKP-..

č. dílu: 8058596

FESTO



příklad zobrazení

katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
lisovací síla	0 ... 17 kN
pracovní zdvih	100 ... 400 mm
délka kabelu	5 ... 15 m
frekvence snímání	1,000 Hz
protokol	EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP
montážní poloha	libovol.
druh motoru	servomotor
max. zrychlení	2 m/s ²
spínací cyklus	100%
rychlost posuvu	0 ... 250 mm/s
přesnost FS	0.25 %FS
maximální užitečná zátěž	19.5 ... 95 kg
okolní teplota	0 ... 40 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP20
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi