


# zásuvka rychlospojky NPHS-D6-M-G14

č. dílu: 8059275

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	8.2 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok	1,833 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
jmenovitý utahovací moment	7 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	173 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS