


elektromagnetická cívka VACF-B-K1-1-20-EX4-M

č. dílu: 8059807

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
mín. čas přitažení	10 ms
spínací cyklus	100 %
parametry cívky	24 V DC: 4,36 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
certifikát vydavatele	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex mb IIC T5 Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex mb IIIC T95°C Db
Ex - teplota okolí	-30°C ≤ Ta ≤ +40°C
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-C1-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-30 ... 40 °C
hmotnost výrobku	170 g
elektrické připojení	3 vodiče kabel s volnými konci vodičů
délka kabelu	20 m
jmenovitý průřez vodiče	0.75 mm ²
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	hliník epoxidová pryskyřice měď ocel
materiál vinutí	měď