

sady pro lisování pomocí serv YJKP

č. dílu: 8077950

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
lisovací síla	0 ... 17 kN
pracovní zdvih	100 ... 400 mm
délka kabelu	5 ... 15 m
frekvence snímání	1,000 Hz
protokol	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
montážní poloha	libovol.
druh motoru	servomotor
max. zrychlení	2 m/s ²
spínací cyklus	100 %
rychlost posuvu	0 ... 250 mm/s
přesnost FS	0.25 %FS
maximální užitečná zátěž	19.5 ... 95 kg
hmotnost výrobku	5.5 ... 66.7 kg
okolní teplota	0 ... 40 °C
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP20
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III