

pohon s ozubeným řemenem ELGR-TB-35-200-0H

č. dílu: 8083771

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
účinný průměr hnacího pastorku	18.46 mm
pracovní zdvih	200 mm
velikost	35
napětí ozubeného řemene	0.094 %
rozteč ozubeného řemene	2 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	elektromechanický přímočarý pohon s ozubeným řemenem
druh motoru	krokový motor servomotor
max. zrychlení	50 m/s ²
max. rychlost	0.9 ... 3 m/s
opakovatelná přesnost	±0,1 mm
spínací cyklus	100 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-10 ... 50 °C
momenty ploch 2.stupně ly	3.77E+03 mm ⁴
momenty ploch 2.stupně lz	4.19E+03 mm ⁴
max. moment pohonu	0.46 Nm
max. síla Fy	50 N
max. síla Fz	50 N
max. odpor při pohybu naprázdno	10.8 N
max. posuvová síla Fx	50 N
moment pohonu naprázdno	0.1 Nm
moment setrvačnosti JH na metr zdvihu	0.026 kgcm ²
moment setrvačnosti JL na kg užitečné zátěže	0.85 kgcm ²
posuvová konstanta	58 mm/U
směrná hodnota pro výkon pohybu	5,000 km
přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu	0.31 g
hmotnost výrobku	1,970 g
přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu	25 g
materiál profilu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu pohonu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál kola pro řemen	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál saní	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál tělesa svorky ozubeného řemenu	beryliový bronz
materiál ozubeného řemenu	polychloroprén se skleněným vláknom a potahem z nylonu