



saně Mini DGST-6-30-PA

č. dílu: 8085107

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	30 mm
nastavitelný rozsah koncové polohy/délka vpředu	13.1 mm
nastavitelný rozsah koncové polohy/délka vzadu	11.6 mm
průměr pístu	6 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	dva písty posuvová deska pístnice saně
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.15 ... 0.8 MPa
provozní tlak	1.5 ... 8 bar 21.75 ... 116 psi
max. rychlost	0.5 m/s
opakovatelná přesnost	≤ 0,3 mm
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.018 J
délka tlumení	0.9 mm
max. síla Fy	240 N
max. síla Fz	240 N
max. moment Mx	1.1 Nm
max. moment My	1.2 Nm
max. moment Mz	1.2 Nm
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	25 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	34 N
pohybující se hmotnost	70 g
hmotnost výrobku	134 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	M3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	HNBR
materiál vedení	POM vysoce legovaná ocel TPE-E
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel