

kulový kohout

VZBE-11/4-WA-63-T-2-F0405-V15V15

č. dílu: 8089043

FESTO

Tento výrobek firma Festo dodává, ale nevyrábí.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládání	mechanick.
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	navářovací zakončení podle ASME B16.11
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
připojovací obrazec příruby	F04 F05
vnitřní průměr	32 mm
jmenovitá světlost DN	32
funkce ventilu	2/2
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	63
odtrhový moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury PN	23 Nm
podle normy	ASME B16.11 ISO 5211
médium	pára stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:-] inertní plyny voda neutrální kapaliny
teplota média	-20 ... 200 °C
průtok Kv	160 m ³ /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	odlitek z ušlechtilé oceli
informace o materiálu tělesa	1.4408/CF8M
materiál těsnění sedla	PTFE, modifikováno
materiál těsnění	FPM PTFE
materiál koule	odlitek z ušlechtilé oceli
informace o materiálu koule	1.4408/CF8M
materiál hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu hřídele	1.4401
hmotnost výrobku	1,600 g
povolení	CRN
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi