

ventil s voličem VHEF-ET-M32-M-G14

č. dílu: 8080967

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| funkce ventilu | 3/2 monostabilní, v klidu otevř./uzavř. |
| typ ovládání | ruční |
| stavební šířka | 20 mm |
| normální jmenovitý průtok | 870 l/min |
| provozní tlak v Mpa | -0.095 ... 1 MPa |
| provozní tlak | -0.95 ... 10 bar |
| konstrukce | talířové sedlo |
| typ návratu do původní polohy | mechanická pružina |
| jmenovitá světlost | 6 mm |
| funkce odvětrání | lze škrtit |
| návod k použití | ovládat pouze rukou |
| princip těsnění | měkký |
| montážní poloha | libovol. |
| typ řízení | přímo |
| směr proudění | reversibilní |
| krytí | překrytí nuly |
| max. spínací frekvence | 0.5 Hz |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| ovládací moment | 0.4 Nm |
| max. síla na ovládání | 200 N |
| max. příčná síla na ovládání | 200 N |
| hmotnost výrobku | 200 g |
| typ upevnění | montáž do panelu průchozí dírou dle volby: |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál krytu | zesílený PA |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | tvárná slitina hliníku, eloxováno |
| materiál páky | zesílený PA |