


čidlo

SDBF-FAS-1L-NU-K-9-N-LE

č. dílu: 8106573

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	pro kruhovou drážku
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
měřená veličina	poloha
princip měření	odolná magnetizaci
okolní teplota	-4 ... 176 °F
spínaný výstup	NPN
funkce spínaného prvku	spínač
doba sepnutí	4 μs
max. výstupní proud	200 mA
max. spínaný výkon DC	4.8 W
pokles napětí	1 V
odolnost zkratu	ano
rozsah provozního napětí DC	6 ... 24 V
ochrana proti přepólování	ano
elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
elektrické připojení 1, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
směr výstupu připojení	podélně
barevný plášť kabelu	černý
materiál pláště kabelu	PVC
typ upevnění	pevně přišroubov. možnost nasunutí podélně do drážky
montážní poloha	libovol.
barva tělesa	průsvitn.
ukazatel polohy sepnutí	LED
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-20 ... 80 °C
stupeň krytí	NEMA 6
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III