


uzavírací šroub NPQR-BK-G18

č. dílu: 8085673

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
typ těsnění na závitovém dříku:	těsnicí kroužek
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	zaslepovací šroub
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 ... 1.6 MPa -0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi
upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,7 MPa při 0 - 80 °C
certifikát vydavatele	NSF C0556009
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] voda (kapalná, bez ledu)
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
třída čistoty prostředí	Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci.
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz prohlášení o shodě NSF/ANSI 169
okolní teplota	-20 ... 150 °C
jmenovitý utahovací moment	6 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	4 g
typ upevnění	vnitřní šestihran OK5
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál těsnění závitu	FPM